


08 22 145

Spitse kombitang




- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Lange levensduur en stabiele punten
- Gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard




Artikel-nr.	08 22 145
EAN	4003773078968
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
Tang	zwart geatramenteerd
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	3,0
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	2,0
Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter) Ø mm	8,0
Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig mm²	16,0
Lengte mm	145
Gewicht netto g	145




Gefreesde groef in de grijpzone



vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk



eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging



Punt blijft ook bij grotere verdraaikrachten vormstabiel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen