

RUOTA LB 200X50/60 CRS SPG M22 +FR

Serie Ruota LB

Ruote in gomma elastica antitraccia blu con mozzo in polyammide 6 nero. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox a tenuta stagna; rullini standard o inox o a foro passante. Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.




Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi. Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		3,290 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [30090B](#)
Versione base: [32090B](#)
Versione con parafile: [32090BPF](#)
Versione con parapiedi: [32090BPP](#)
Versione con freno anteriore e parafile: [32090BFRPF](#)
Versione con freno anteriore e parapiedi: [32090BFRPP](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).