

**ARCANOL-TEMP90-1KG** [↗](#)

Graisse pour roulements

ARCANOL-TEMP90

Information technique

Votre alternative produit actuelle

| | | |
|-----------------|------|--------------------------|
| Grease category | HT | High-temperature greases |
| Package size | 1 KG | 1 kg can |

Données techniques

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| $\vartheta_{O \min}$ | -40 °C | Température de fonctionnement, min. |
| $\vartheta_{O \max}$ | 160 °C | Température de fonctionnement, max. |
| ϑ_G | 90 °C | Température limite supérieure continue |
| $n \cdot d_M$ | 700.000 mm/min | Valeur spécifique de vitesse de rotation |
| | Polyurée | Type d'épaississant |
| | huile minérale | Type d'huile de base |
| ν_{40} | 148 mm ² /s | Viscosité de l'huile de base à +40 °C |
| ν_{100} | 15,5 mm ² /s | Viscosité de l'huile de base à +100 °C |
| | 3 | Classe NLGI |
| | Graisse pour température élevée | Catégorie de graisse |
| ρ | 0,9 kg/dm ³ | Densité |
| | Boîte 1 kg | Conteneur |
| $\approx m$ | 1,084 kg | Poids |