




Pushing Performance
Since 1945

SEK 17-28(2)M-S32-AU KONTAKT 1



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 17 028 9622
规格	SEK 17-28(2)M-S32-AU KONTAKT 1
浩亭电子目录	https://harting.com/09170289622

标识

类别	连接器
系列	SEK
原件	DIP连接器
插针端子介绍	直式

版本

连接方式	PCB至电缆
针数	28
详细资料	用于 IDC 扁平电缆 1.27mm (0.050") 间距 AWG 28/7

技术参数

插针排	2
针间距 (接线端)	2.54 mm
针间距 (插拔端)	1.27 mm
额定电流	1 A
绝缘阻抗	$>10^{12} \Omega$
接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
测试电压 $U_{r.m.s.}$	0.5 kV

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂 (PC)
--------	--------------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(插芯)	米色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

规格和认证

规格	IEC 60603-13
----	--------------

商业数据

包装尺寸	45
净重	4.04 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140024076
eCl@ss	27460202 电缆连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415