

DW721KN-QS

Scie radiale 2000W 300 mm



5035048289099

Description du produit :

Ø de la lame / alésage (mm) : 300 / 30 Régime à vide (tr/min) : 3000 Profondeur de coupe 45° (mm) : 60 Profondeur de coupe 90° (mm) : 90



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Assemblage très rigide de la colonne et de la base supportant le bras extra long
- Haut niveau d'extraction des poussières grâce à 4 buses d'aspiration, de conception large
- Bras en fonte très résistant, chariot supportant la tête de scie guidée par 4 roulements à billes, assurant précision et longévité de la machine
- Le moteur à induction sans entretien délivre une puissance élevée même dans les capacités de coupes maximales. Également disponible en version triphasée avec la référence DW722KN
- Préassemblée et réglée, livrée en caisse bois pour une protection maximale lors du transport la machine est prête à l'emploi en quelques minutes
- Graduations simples permettant un réglage rapide de la hauteur de coupe et des angles de coupe
- Scie radiale avec capacité de tronçonnage de 507 mm et une profondeur de coupe de 90 mm

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Lame carbure 32 dents (x1)
- Frein de lame (x1)
- Piètement (x1)
- Outil d'assemblage (x1)
- Retour automatique (x1)

Specifications

techniques :

- Puissance de sortie : 1580 W
- Alimentation électrique : 2000 W
- Alésage de la lame : 30 mm
- Diamètre de lame : 300 mm
- - Capacité de coupe maximale (90°/90°) : 507 mm

