

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



RJ45面板安装支架，IP67，用于push-pull互锁，金属，采用Freenet系统，适用矩形的安装开口，带密封件，无安装螺栓：包括插座/插芯

商业数据

订货号	1405361
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNODB
产品关键代码	ABNODB
GTIN	4046356419932
单件重量（含包装）	44.3 g
单件重量（不含包装）	44.3 g
原产地	DE

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架



1405361
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>

技术数据

说明

概述	该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号2.00，订货号：2.252，8.2章外部环境连接器（平衡布线）和13章特殊布线和互连技术的应用（AIDA）
----	--

产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	Freenet
类型	14型
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	2
型号	RJ45

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术	
连接方式	Push-Pull

尺寸

尺寸图	
宽度	29.5 mm
高度	42 mm
长度	62.9 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	金属
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍
材料接触表面	Au/Ni

环境和真实条件

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>

环境条件

保护等级	IP65/IP67
------	-----------

安装

安装类型	壁挂式安装
------	-------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架


1405361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>




图纸

尺寸图



面板开口

示意图




VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架

1405361


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>



示意图



示意图




VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - 面板安装框架

1405361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405361>



示意图



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn