

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR,



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 18 110 9622 |
| 规格 | SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR, |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09181109622 |

标识

| | |
|--------|-----------------|
| 类别 | 连接器 |
| 系列 | SEK Low-profile |
| 原件 | PCB转换连接器 |
| 插针端子介绍 | 直式 |

版本

| | |
|------|--|
| 接线方式 | 焊接接线 绝缘置换连接绝缘位移终端 |
| 连接方式 | PCB至电缆 |
| 针数 | 10 |
| 连接长度 | 2.9 mm |
| 详细资料 | 用于 IDC 扁平电缆 1.27mm (0.050") 间距 AWG 28/7 |

技术参数

| | |
|-------------|--------------------|
| 插针排 | 2 |
| 针间距 (接线端) | 2.54 mm |
| 针间距 (插拔端) | 1.27 mm |
| 安装高度 | 5.5 mm |
| 额定电流 | 2.6 A |
| 绝缘阻抗 | >10 ⁹ Ω |
| 接触电阻 | ≤35 mΩ |
| 极限温度 | -55 ... +105 °C |

技术参数

| | |
|--------------|----------------------|
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV |
| 绝缘组 | II (400 ≤ CTI < 600) |

材料特性

| | |
|------------------|------------------------|
| 材料(插芯) | 热塑树脂 (PBT) |
| 颜色(插芯) | 灰色 |
| 材料 (插针) | 铜合金 |
| 表面 (插针) | 镍表面镀锡 界面端 镍表面镀锡 接线端 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R26 |

规格和认证

| | |
|----------|--|
| 规格 | IEC 60603-13 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

商业数据

| | |
|---------|----------------|
| 包装尺寸 | 100 |
| 净重 | 2.4 g |
| 原产国 | 中国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140025561 |
| eCl@ss | 27460202 电缆连接器 |
| ETIM | EC002637 |

商业数据

UNSPSC 24.0

39121415

焊接端子的截面积

