


FILTRAZIONE PREVOST - GRUPPI DI TRATTAMENTO

Filtro regolatore lubrificatore - 2
moduli con attacco rapido di
sicurezza prevoS1



Pressione max. di utilizzo
10 bar

Filtrazione (µm)
25.00
25

Temperatura min/max
5 / 50 °C

Codice	Maschiatura		Profilo	Peso netto (Kg)
ATU B2585102IS	G3/8	2 / 8.5	ISO 6150B	2.2
ATU B2585103IS	G1/2	2 / 8.5	ISO 6150B	2.2
ATU B2585102ES	G3/8	2 / 8.5	EUROPEAN	2.2
ATU B2585103ES	G1/2	2 / 8.5	EUROPEAN	2.2
ATU B2585102AS	G3/8		ARO 210	2.2
ATU B2585103AS	G1/2			2.2