



Datasheet

ENGLISH

RS Pro Ruban Toile Brillante Imperméable Haute Qualité

Stock No: 146-7417



Descriptif général

Ruban toile polyéthylène extrudé d'aspect brillant avec une masse adhésive blanche puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression.

- Facile à dérouler et à découper
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir adhésif immédiat très élevé
- Sans transfert de colle
- Finition imperméable
- Ecriture possible
- Conformable
- Adhésif non-corrosif
- Large gamme de couleurs

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur du ruban	0.23mm
Résistance à la rupture	32 N/cm
Allongement	24%
Adhésion sur	
Acier	5.5 N/cm
Endos	3.5 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'humidité	20g/m ² /24 hrs
Extrait d'eau	
pH	6.0 a 8.0
Chloride max.	0.01% as NaCl
Sulfate max.	0.01% as Na ₂ SO ₄
Conforme à la directvie RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +80°C max
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage : 1 an