

TouchNTuff® 92-665 92-670

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

NBR NITRILO


SALPICADURAS

REF. #	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	MATERIAL DEL FORRO	DISEÑO DE AGARRE	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	AQL	SIN POLVO	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	GROSOR MM	EMBALAJE
92-665	Nitrilo	N.C.	Relieve en los dedos	Puño enrollado	Azul claro	1.5	Sí	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	0.10	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje
92-670	Nitrilo	N.C.	Relieve en los dedos	Puño enrollado	Azul claro	1.5	Sí	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	0.10	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje



Guantes de un solo uso de nitrilo con textura

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Análisis de laboratorios
- Industria química
- Servicios de emergencia
- Electrónica
- Manipulación de piezas complejas

DESCRIPCIÓN

- Fabricados con un novedoso compuesto de nitrilo que sobresale por sus propiedades químicas y físicas, el confort y la libertad de movimientos.
- Tres veces más resistente a la perforación que los guantes desechables de látex o PVC. Más ligero y más fresco, pero también más seguro y durable. Excelente relación precio/prestaciones.
- 100% nitrilo, sin ceras, siliconas ni plastificantes.
- No empolvado. Evita el riesgo de contaminar los alimentos con el almidón de maíz utilizado para empolverar los guantes.
- Superficie en relieve en los dedos. Agarre más firme.
- Puño enrollado. Mayor protección de la muñeca y permite un ajuste seguro.

NOTAS

- Para aplicaciones especiales



CATEGORÍA III



Fecha de impresión: 01-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu