




Le connecteur universel à 90° : le connecteur D30 en aluminium moulé sous pression garantit une fixation durable sans fluage. Il établit une liaison par complémentarité de forme avec le contour d'un tube profilé D30 ou d'un profilé 6 D30.

Aux points de jonction, on peut installer jusqu'à quatre connecteurs sur un tube profilé. Aucun connecteur spécial n'est nécessaire ! Le connecteur D30 se compose de deux demi-coques qui entourent les tubes et tubes profilés D30 selon une technique de serrage extérieur pour un maintien sûr.

Le connecteur D30 est livré préassemblé, ce qui permet de gagner du temps lors du montage. Le connecteur tient immédiatement après le serrage, de sorte qu'une seule personne suffit pour monter un support.



Étendue de la livraison

prémontée
2 demi-fixations, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Note technique

[0.0.623.56](#) Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Propriétés	
Référence	0.0.623.56
Unité de livraison	1 pce
Etat de livraison	prémonté
Poids	105,0 g
Couple	10 Nm

Accessoires	
0.0.624.11	Bouchon D30 R, gris semblable RAL 7042
0.0.630.39	Dispositif anti-torsion 6 D30, gris semblable RAL 7042
0.0.630.40	Dispositif anti-torsion 6 D30-45°, gris semblable RAL 7042
0.0.642.62	Adaptateur D30/D28-25, gris semblable RAL 7042
0.0.630.51	Adaptateur 8 D30
0.0.630.61	Adaptateur tube D30
0.0.653.24	Adaptateur 8 80 D30
0.0.725.24	Profilé 8 40x40 1N D30 léger, naturel
0.0.026.29	Clé 6 pans SW5 avec poignée