


CARACTERISTIQUES

- Chrome-vanadium pour une excellente résistance
- Poignées à cliquet confortables et souples
- Le boîtier ajusté réduit les pièces perdues
- Tailles d'embout marquées directement sur les supports
- Verrous robustes pour une fermeture sécurisée

Jeu de 23 douilles de RS PRO, entraînement carré 1/2"

RS code commande : 817-9249



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO propose ce jeu complet de douilles et d'embouts à entraînement mixte professionnel fourni dans un boîtier robuste. Ce jeu de douilles à entraînement carré 1/4" et 1/2" est fourni avec 66 douilles et embouts, y compris des embouts plats, hexagonaux, Phillips, Pozi et Torx. Ce jeu se compose de tailles populaires de douilles, d'adaptateurs, d'embouts, de poignées à cliquet et d'autres accessoires, le tout avec sa propre mallette de transport facile. Les porte-embouts et les douilles sont fabriqués en acier au chrome-vanadium avec une finition chromée. Le jeu peut être utilisé pour la plupart des tâches, en particulier la construction ou la réparation de divers objets, y compris les réparations automobiles, et est un kit parfait pour les professionnels ou les passionnés.

Caractéristiques

Type de kit	Jeu de douilles
Type d'entraînement	Carré.
Nombre de pièces	66
Contenu du jeu	<p>Carré d'entraînement 1/2" - clé à cliquet, cardan, tête de barre en T coulissante, extension : 75 mm ; et ; 250 mm, douilles métriques hexagonales standard : 10 mm ; 11 mm ; 12 mm ; 13 mm ; 14 mm ; 15 mm ; 17 mm ; 19 mm ; 22 mm ; 24 mm ; 27 mm ; 30 mm ; 32 mm, Douilles de fiche mâle à étincelles : 16 mm ; 21 mm</p> <p>Taille d'entraînement 1/4" : clé à cliquet, poignée intérieure, cardan, barre en T coulissante, extension : 50 mm, Douilles métriques de coupleur : 4 mm ; 4,5 mm ; 5 mm ; 5,5 mm ; 6 mm ; 7 mm ; 8 mm ; 9 mm ; 10 mm ; 11 mm ; 12 mm ; 13 mm, Embouts hexagonaux : 2 mm ; 3 mm ; 4 mm ; 5 mm ; 6 mm, Embouts fendus : 2,5 mm ; 3 mm ; 4 mm ; 5 mm ; 7 mm, Embouts Phillips : PH1 ; PH2 ; PH3, Embouts Pozidriv : PZ1 ; PZ2 ; PZ3, Embouts Torx : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30,</p> <p>Outils supplémentaires : clés à six pans : 1 27 mm ; 1,5 mm ; 2 mm ; 2,5 mm</p>
Finition	Chromé
Matériau	Acier au chrome vanadium

Spécifications mécaniques

Taille de l'entraînement	1/2 in, 1/4 in
---------------------------------	----------------