

Plaquettes d'identification - transfert thermique


TIPTAG - faible degre de nuisance (LFH) et sans halogene

Les TIPTAG sont conus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements electriques, electroniques et de cablage en general. Ces plaquettes d'identification, de qualite professionnelle, peuvent egalement servir pour de la maintenance. Pour securiser les faisceaux, nous vous recommandons d'utiliser les colliers de serrage T50R de largeur maximal 4,6 mm (voir chapitre 1).

Imprimantes : TT4000+ et TT430

Ruban : TTDTHOUT

Logiciel : TagPrint Pro



TIPTAG - pour une identification haute performance des faisceaux et harnais.

Principales caracteristiques

- Plaquettes d'identification pour cables et faisceaux de gros diametre
- Format pre-decoupe avec des orifices prevus pour le passage des colliers
- Excellentes performances d'impression en utilisant le ruban TTDTHOUT
- Conception de modeles d'etiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro
- Disponible en blanc, jaune, bleu et rouge
- Longueurs et couleurs specifiques sur demande

MATIERE	Polyolefine (PO)
Tempertures d'utilisation	De -40 °C à +90 °C
Tenue au feu	Faible degre de nuisance, faible emission de gaz ou d'acides, faible emission de fumee, sans halogene
Type(s) de ruban(s) recommande(s)	TTDTHOUT
Homologation(s)	BS-EN ISO 4589-2, EN 45545-2: 2013 (R22 & R23, HL1, HL2, HL3), London Underground RSE STD 013

RoHS ✓

HF ✓

LFH ✓



REFERENCE	Long. (L)	Larg. (W)	Contenu	Couleur	Article
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190 pcs	Blanc (WH)	556-20069
TIPTAG11X65BU	65,0	11,0	190 pcs	Bleu (BU)	556-20066
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190 pcs	Jaune (YE)	556-20064
TIPTAG11X65RD	65,0	11,0	190 pcs	Rouge (RD)	556-20062
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190 pcs	Blanc (WH)	556-21069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190 pcs	Jaune (YE)	556-21064
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120 pcs	Blanc (WH)	556-20079
TIPTAG11X100BU	100,0	11,0	120 pcs	Bleu (BU)	556-20080
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120 pcs	Jaune (YE)	556-20074
TIPTAG11X100RD	100,0	11,0	120 pcs	Rouge (RD)	556-20091
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120 pcs	Blanc (WH)	556-21079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120 pcs	Jaune (YE)	556-21074
TIPTAG15X100RD	100,0	15,0	120 pcs	Rouge (RD)	556-21096

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications specifiques, merci de vous referer à l'Annexe.