



Panoramica

SEGNALATORI CAUSTICI - INDUSTRIALI & NAVALI - CAMPANA IP66

Questa gamma di Campane da 6 pollici con comando a Solenoide è stata progettata e realizzata per resistere a condizioni ambientali difficili. Ideale per le applicazioni industriali e marine per impieghi gravosi, dove è richiesta una costruzione robusta e un'elevata classificazione di resistenza alle intemperie.

Le Campane producono un suono ricco e chiaro di campanello d'allarme 'tradizionale', privo di rumori meccanici. Il design prevede fino a 4 fori di ingresso per il cablaggio M20, due dall'alto e uno da entrambi i lati per consentire applicazioni di cablaggio 'loop in/loop out'. La terminazione avviene all'interno dell'involucro ed è adatta a 4 cavi da 2,5 mm².

Se si necessita di una Campana con un Gong più grande, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica A8BM.

Caratteristiche

- Bullone del Gong Anti-Manomissione
- Dimensione del Gong 6" (168 mm)
- È compatibile con l'installazione su:
 - Sistema di Allarme: EN 50130-4:2011
- Disponibile in Rosso o Grigio
- Pressacavo M20 disponibile su ordinazione - Codice 50002
- Disponibile in 12vCC, 24vCC, 115vCA, 230vCA o 85-280vCA/CC.

Materiale

- Gong in Acciaio Rivestito di Polvere di Zinco
- 30% Nylon 6 Vetrificato UL94 HB



IP66



106dB (A) @ 1m



ACCESO 10 MIN | SPENTO 30 MIN



Da -25 a +50°C



50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'Ordine		Modalità & Consumo di Corrente
Tensione Nominale	Codice Prodotto	Colore	Continuo
12vCC	A6BM-12DC	Grigio	1000mA @12vCC
24vCC	A6BM-24DC	Grigio	400mA @24vCC
115vCA	A6BM-115AC	Grigio	155mA @115vCA
230vCA	A6BM-230AC	Grigio	48mA @230vCA
85-280vCA/CC	A6BM-05	Grigio	48mA @230vCA
24vCC	A6BM-24DCR	Rosso	400mA @24vCC
115vCA	A6BM-115ACR	Rosso	155mA @115vCA
230vCA	A6BM-230ACR	Rosso	48mA @230vCA
85-280vCA/CC	A6BM-05R	Rosso	48mA @230vCA

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	12v	24v	115v	230v	85-280v
Peso Netto	1,654	1,650	1,688	1,688	1,688
Peso Lordo	1,806	1,802	1,840	1,840	1,840



APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

