

PS-8 - 测试插头



3031005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031005>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头，组合测试插头，位数: 1，颜色: 红色



优势

- 测试适配器可单独接插测试插头PS-...
- 测试插头与CLIPLINE complete端子的功能支架牢靠卡接

商业数据

订货号	3031005
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
目录页面	页码110 (C-1-2019)
GTIN	4017918818944
单件重量 (含包装)	3.78 g
单件重量 (不含包装)	3.78 g
原产地	PL

PS-8 - 测试插头



3031005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031005>

技术数据

产品属性

产品类型	测试插拔式端子
位数	1

电气特性

最大负载电流	2 A
最大电压	250 V

连接数据

最大负载电流	2 A
连接方式	蝶型弹簧连接
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1 mm ²
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1 mm ²
横截面 AWG	26 ... 17

尺寸

尺寸图	
宽度	8.2 mm
高度	22.4 mm
深度	60 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

PS-8 - 测试插头


3031005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031005>



图纸

尺寸图



PS-8 - 测试插头



3031005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031005>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-8 - 测试插头

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031005>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn