

特点

- 高柔性可调鹅颈
- 双树荫设计、可有效散热
- 低能耗 led 灯泡
- 高质量构建可确保长工作寿命
- 重量轻、可提供最大通用性。

**rs pro led 机器灯、 100 →
277 v 交流、 3 w、 柔性颈
RS Pro ARM 520mm 臂长**

RS 号: 777-8003



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供的此款柔性 LED 工作灯可在需要照明的地方为您提供照明，同时可解放您的双手。通过完全可调鹅颈，可实现无死角照明。鹅颈还具有抗振效果，这意味着它可放心无忧地用于重型机械环境中。

一般规格

灯类型	LED
轻质款式	柔性 AR
随附灯	是的
一体式变压器	是的
防护罩已安装	否
开关已安装	否
阴影	塑料
颈部长度	500mm
ARM	柔性颈口

电气规格

电源插头类型	g 型 - 英国 BS1363
额定电压	100V 至 240V
功率	3W
eu 能效等级	a+
灯泡数量	3

机械规格

臂长。 AR	520mm
电缆长度	1.8m
最大伸出距离	520mm
光束角	30°

保护类别

ip 等级	ip 20.
-------	--------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书, ce 认证
----------	-------------------



