


Set di collegamento automatico 8 40

item



Il set di collegamento automatico 8 40, inossidabile, collega due profilati 8 ad angolo retto garantendo un'elevata resistenza a spostamento, torsione e flessione. Il tassello scorrevole con due filettature semplifica il fissaggio dei due connettori automatici con misura modulare di 40 mm. È possibile utilizzare una protezione antirotazione. I connettori automatici vengono avvitati ciascuno in una scanalatura del profilato e non richiedono alcuna lavorazione del profilato. In seguito, il profilato può essere impiegato nelle strutture e spostato in qualsiasi momento.



Materiale incluso

2 Connettori automatici 8, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x40, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-36, zincato

Nota tecnica

[0.0.672.84](#) Per ulteriori informazioni, cliccate qui!

Proprietà	
Codice articolo	0.0.672.84
Unità di consegna	1 set
Peso	60,4 g
Momento torcente	14 Nm

Accessori	
0.0.388.66	Maschera di protezione per set di collegamento automatico 8, nero simile a RAL 9005
0.0.616.31	Maschera di protezione per set di collegamento automatico 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.723.10	Tassello scorrevole F 8 acciaio 2xM6-36, zincato
0.0.406.38	Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 6
0.0.026.89	Chiave a brugola esag. 5
0.0.026.54	Cacciavite con testa a sfera da 5