

特点

- 易于安装，只需用手按压到位即可
- 槽形轮廓，可将边缘固定到位
- 嵌入式金属插件，用于额外固定
- 海绵橡胶密封段、用于额外的密封和减震
- 无需额外的工具粘合剂

RS Pro 条、 20m x 37 mm x 18mm

RS 号: 727-6055



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 优质柔性边缘保护条或镶边条旨在以简单的方式股改和保护金属面板等钣金材料的锐边。该包边条采用坚固的设计，包含覆有挤出成型黑色 PVC 涂层的 U 形金属插件条。只需用手将包边条按入到位，PVC 涂层内的唇缘和金属插件内的齿即可借用夹持效果固定插入的边缘。无需任何额外的准备工作、工具或粘合剂

一般规格

产品类型	边缘保护器 Protector (
材料	EPDM 橡胶
颜色	黑色
应用	汽车、大型机器中的控制面板和车窗中的备胎和无线电舱切口、防止电线摩擦的车底保护装置、车辆中的座椅框架、垃圾容器中的开口

机械规格

尺寸	20m x 18mm x 37mm
长度	20m
宽度	18mm
高度	37mm
硬度变化	60+5 肖氏 a
耐臭氧	是的

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



Specifications:

Colour: Black
Material: EPDM Rubber
Length (m): 20
Height (mm): 37
Width (mm): 18

