



## Helawrap kabelbeskyttelse

### • Helawrap HWPV-V0

Helawrap benyttes for å bunte og beskytte kabler, spesielt hvor det er vibrasjon og slitasje. HWPV0 har utmerket flammehemmende egenskaper og er halogenfri.

### Egenskaper og fordeler

- Ideell løsning for samling, beskyttelse, montering og føring av kabler
- Rask og enkel å bruke
- Meget god slitestyrke
- Den spesielle profilen gjør at man kan lage avgreninger hvor man vil
- Kan fjernes og settes på igjen
- Et hendig monteringsverktøy er alltid inkludert i pakken

**Helawrap i polypropylene (PP) står omtalt i vår Produktkatalog.**



*HWPV0 egner seg for applikasjoner som krever høy slitestyrke og brannbeskyttelse.*

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>          | Polyamid 6 V0 (PA6V0)             |
| <b>Driftstemperatur</b>   | -40°C til +90°C, kortvarig +120°C |
| <b>Brennbarhetsklasse</b> | UL94 V0                           |
| <b>Sertifiseringer</b>    | CEN/TS 45545-2: 2009, NF F 16-101 |



| TYPE    | Bunte<br>Ø max. | Farge     | Rull-<br>lengde | Mont.<br>verktøy | Art.nr.   |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| HWPV08  | 9               | Sort (BK) | 25 m            | HAT8             | 161-63101 |
| HWPV016 | 16              | Sort (BK) | 25 m            | HAT16            | 161-63201 |
| HWPV020 | 21              | Sort (BK) | 25 m            | HAT20            | 161-63301 |
| HWPV025 | 27              | Sort (BK) | 25 m            | HAT25            | 161-63401 |
| HWPV030 | 32              | Sort (BK) | 25 m            | HAT30            | 161-63501 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.