

2202220
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202220>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

LED显示屏，颜色: 透明



商业数据

订货号	2202220
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1234
产品关键代码	BE1234
GTIN	4017918269296
单件重量（含包装）	1.662 g
单件重量（不含包装）	1.71 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	LED显示屏
------	--------

材料规格

颜色	透明
----	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24 - LED显示屏



2202220

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202220>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202220>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24 - LED显示屏



2202220

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202220>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn