

Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Gamma	Mureva Styl
Tipo prodotto	Bascula
Numero di interruttori	1
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
Attuatore	Bascula
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PP (polipropilene) ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Marcatura	Simbolo "lampadina"
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Larghezza	70 mm
Altezza	70 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Profondità	14 mm

Ambiente

Marchi qualità	NF AENOR "EAC" CE
Ritardo di fiamma	Autoestinguento 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Norme di riferimento	EN 60669-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina