

白炽
灯

10-
1612.1179

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-1612.1...>

您的产品:



10-1612.1179 白炽灯

操作

发光颜色: 白色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC

工作电流: 20 mA \pm 10 %

机械特性

重量: 0.001 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 白炽灯, T1双针, 白色, 24 V AC/DC

针: 最大长度 : 5mm

接线图:

X+



y-