



AS 接口 M12 支线 U_ASI 无 Uaux，带 M12 插口 IP67/68/69K，最大 4 A

综合技术数据		
设备类型		附件 AS-Interface
功能		过渡 AS-i 扁平电缆至 M12
工作电压 根据AS-Interface说明书	V	26.5 ... 31.6
工作电流 测定值	A	4
数目 插座		1
说明		导线不允许在支路中止
接口/ 接线端子		
电气连接规格		绝缘渗透连接技术用于 AS-Interface 扁平电缆
输入		
输入端 插座分配		1 = ASI + 3=ASI -
机械数据		
安装类型		旋紧固定
拧紧扭矩 固定螺钉	N·m	1.65 ... 1.65
触点 负荷能力 最大	A	4
环境条件		
环境温度	°C	-25 ... +75
环境温度 存放期间	°C	-25 ... +85
防护等级		IP67/68/69K
正树/批准：		
General Product Approval		EMV Marine / Shipping



Confirmation



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

更多信息
包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR10>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR10>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RK1901-2NR10>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR10&lang=en



上一次修改:

2020/12/23