

EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

**Info**

Contacts plaqués or en 2 niveaux de qualité pour production automatisée avec machine à sertir 2 zones de sertissage fil et sertissage d'isolation

Caractéristiques techniques

Classification:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

**Remarque**

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

**EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine**

Numéro d'article	Description de l'article	Type de contact	Section conducteur en mm ²	Surface	Longueur de dénudage (mm)	Remarques
Contacts						
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	mâle	0,08 - 0,22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	femelle	0,08 - 0,22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	mâle	0,08 - 0,22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	femelle	0,08 - 0,22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	mâle	0,22 - 0,56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	femelle	0,22 - 0,56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	mâle	0,22 - 0,56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	femelle	0,22 - 0,56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobine (VPE) = 500 contacts

EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine

