



Herramientas para Organizadores de Cable Helawrap

- Aplicadores HAT

Ventajas y Beneficios

- Recoge los cables con rapidez y sin esfuerzo
- Se desliza suavemente y de forma segura a través del tubo
- Fácil inserción de cables



Existe una Herramienta de aplicación, para cada medida de Helawrap.

TIPO	Color	Embalaje	Código
HAT8	Azul (BU)	10 Piezas	161-60001
HAT16	Azul (BU)	10 Piezas	161-60002
HAT20	Azul (BU)	10 Piezas	161-60003
HAT25	Azul (BU)	10 Piezas	161-60004
HAT30	Azul (BU)	10 Piezas	161-60005

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.


Funda Helicoidal en Polietileno

- SBPE

La Funda Helicoidal SBPE es usada como guiador y protector de cables donde se necesita una alta protección mecánica, industria del automóvil, cuadristas, en instalaciones eléctricas. El formato de 30Mtrs es usado en aplicaciones industriales, mientras que para pequeñas instalaciones existe el formato de 30Mtrs para las medidas de 4 y 9, dando infinidad de soluciones en protección a este mercado.

Ventajas y Beneficios

- Para la organización y protección de cables y mangueras
- Capaz de readaptarse
- Los cables pueden ramificarse en cualquier parte de su cuerpo y en cualquier dirección
- Amplia gama de diámetros, colores y materiales



Funda Helicoidal SBPE.

MATERIAL	Polietileno (PE)
Temp. Trabajo	-60 °C a +90 °C, intermitente +120 °C
Flamabilidad	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

La funda helicoidal de polietileno con retardante de llama la puede encontrar en el Catálogo de Soluciones para la Ingeniería.




Funda Helicoidal en SBPE está disponible en un práctico pack de 5Mtrs.



Funda Helicoidal en Polietileno

- SBPE



TIPO	Ø Nominal	Pared (WT)	Ancho (P)	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Color	Largo Rollo (mts)	Código
SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Gris (GY)	30 m	161-41002
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Natural (NA)	30 m	161-41000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Negro (BK)	30 m	161-41001
SBPE4	4	1,0	7,8	5	20	Gris (GY)	30 m	161-41102
	4	1,0	7,8	5	20	Natural (NA)	30 m	161-41100
	4	1,0	7,8	5	20	Negro (BK)	30 m	161-41101
SBPE9	9	1,4	12,5	10	100	Gris (GY)	30 m	161-41202
	9	1,4	12,5	10	100	Natural (NA)	30 m	161-41200
	9	1,4	12,5	10	100	Negro (BK)	30 m	161-41201
SBPE16	16	1,6	16,0	20	150	Gris (GY)	30 m	161-41302
	16	1,6	16,0	20	150	Natural (NA)	30 m	161-41300
	16	1,6	16,0	20	150	Negro (BK)	30 m	161-41301

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO	Ø Nominal	Pared (WT)	Ancho (P)	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Color	Largo Rollo (mts)	Código
SBPE4D	4	1,0	7,8	5	20	Gris (GY)	5 m	161-41105
	4	1,0	7,8	5	20	Natural (NA)	5 m	161-41103
	4	1,0	7,8	5	20	Negro (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,4	12,5	10	100	Gris (GY)	5 m	161-41205
	9	1,4	12,5	10	100	Natural (NA)	5 m	161-41203
	9	1,4	12,5	10	100	Negro (BK)	5 m	161-41204

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.