



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA

UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA
ID du produit	4NWP100172R0001
EAN	7640169262623
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA
Description longue	Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / Prises RJ11&RJ45 pour télécoms /Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004317
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ea68414c-d4fb-433b-ba08-4a03c1614670 Switzerland
SCIP simplifié	32512457-2146-4c11-81aa-a2afc6bb3e5d Germany 1cf08ede-f99d-48f5-82e7-6eb5c103825d Czech Republic

48c997c9-2bda-4851-a61e-2569006b9ea9 Poland
e8e5abd5-c46a-4c31-a88c-a6965b271915 Netherlands
f178479b-2f07-47b8-9573-8b057e0425da Netherlands
ff30f193-b61f-4250-a471-e883785efe0a Germany
13fd1aa1-b6c3-4ae4-ae65-dca4d28c1a93 Denmark
b51a002d-8f0f-405c-8dee-bf8776524277 Poland
d650f526-3faf-4c06-9c2e-840f832ecd23 Norway
e21bc697-77bb-4863-8df9-494ebae2a596 Finland
e7c6b406-b451-4753-b2d6-c8408e9ffa73 Netherlands
4617a0de-5f2d-468e-9303-2fc8957ed5f9 Germany
6f92732b-3eb7-4c54-aec0-4598e126703e Croatia
991e409f-4791-46bf-aaa4-63d0236045a3 Poland
1683c4fd-2f72-4387-9477-b874c926b147 Germany
795c06db-3c22-4804-955e-a325edacaf92 Germany
79d4b102-3145-4e87-8ad6-9929c2a02237 France
05b15f8c-0ed4-4777-85a9-794aa166cbc8 Netherlands
361649d8-f616-4315-bbb0-b2f8cf7c3b1d Spain
6c9074e3-240b-4028-99e2-33d69a3b6180 Netherlands
11e855a2-f858-415e-bd31-3d66fafa5b4f Estonia
8be49968-68cc-4066-8624-97c1e6f190bb Greece
5f28e5b4-6e34-48d4-bebd-84638224bce0 Portugal
13ac629f-e65b-487a-8515-394fa47b5259 Bulgaria
372793f0-0694-41aa-8e76-4804a26aac51 Sweden
d24a5b00-6b48-4873-9dca-90f372f1380b France
9ef7587c-95f9-4cb2-a638-cc33caa21c3c Sweden

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004445_ML
Instructions et manuels	4NWD004445_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Norvège)	6600714
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	145 mm
Hauteur nette du produit	190 mm
Profondeur/longueur nette du produit	335 mm
Poids net du produit	7.5 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	228 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	287 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	410 mm
Poids brut du colis niveau 1	10 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262623

Technique

Puissance de sortie apparente	1000 V-A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.1 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	600 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004317

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

