


## Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 024 0303                                                                |
| 规格     | Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)                                         |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140240303">https://harting.com/09140240303</a> |

### 标识

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 类别   | 附件                                                          |
| 系列   | Han-Modular®                                                |
| 附件种类 | 铰链式框架                                                       |
| 附件介绍 | 用于6个模块<br>A ... F                                           |
| 特点   | PE 导体截面积 (电源侧) 4 ... 10 mm²<br>PE 导体截面积 (信号侧) 1 ... 2.5 mm² |

### 版本

|    |      |
|----|------|
| 尺寸 | 24 B |
|----|------|

### 技术参数

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 剥线长度                     | 8 ... 10 mm                        |
| 拧紧力矩                     | 0.8 Nm PE 螺钉 M3<br>1.2 Nm PE 螺钉 M4 |
| Recommended screw driver | PH2                                |
| 极限温度                     | -40 ... +125 °C                    |
| 插拔次数                     | ≥500                               |

### 材料特性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 材料      | 压铸锌                 |
| RoHS    | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免 | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态  | 符合豁免标准              |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |

规格和认证

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076    |
| 认证       | DNV GL                   |

商业数据

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 包装尺寸        | 2                     |
| 净重          | 78.3 g                |
| 原产国         | 德国                    |
| 欧洲海关关税号     | 85389099              |
| GTIN        | 5713140021273         |
| eCl@ss      | 27440206 工业插头连接器接触插入物 |
| ETIM        | EC002312              |
| UNSPSC 24.0 | 39121421              |