



## Krimpkous 3:1 in assortimentskoffer

### • ShrinKit 321-A Basic - met lijmlaag

De zwarte krimpkous wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten tegen omgevingsinvloeden van aftakkingen en connectoren. De transparante kous wordt vooral gebruikt ter bescherming van kabelmarkeringen.

#### Hoofdkenmerken

- krimpkous met lijm
- attractieve, herbruikbare koffer, ideaal voor isoleren en markeren
- lijmlaag smelt tijdens verwarmen en vult holten op
- lijm vormt afdichting tegen vocht
- zwarte kous wordt voornamelijk toegepast als isolatie
- transparante kous wordt voornamelijk toegepast voor het beschermen van labels
- kofferindeling kan vrij worden bepaald



ShrinKit 321-A Basic.

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +110 °C
<b>Minimale krimp temperatuur</b>	+110 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+1 % / -15 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	15 kV / mm volgens ASTM D2671
<b>Brandbaarheid</b>	buitenmantel zelfdovend (alleen zwart)
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)
<b>Certificering</b>	SAE - AMS - DTL-23053/4 Class 3 (uitgezonderd transparant)



Krimpkous 3:1 met lijmlaag



COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud (st.)	Artikelnr.
1	3,0	1,0	35,0	1,00	Zwart (BK)	25	380-03004
2	12,0	4,0	35,0	1,70	Zwart (BK)	10	
3	3,0	1,0	35,0	1,00	Transparant (CL)	25	
4	6,0	2,0	35,0	1,10	Zwart (BK)	15	
5	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparant (CL)	15	
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparant (CL)	15	
7	6,0	2,0	35,0	1,10	Zwart (BK)	15	
8	12,0	4,0	80,0	1,70	Transparant (CL)	5	
	12,0	4,0	80,0	1,70	Zwart (BK)	5	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.