

产品参数表

规格



Spacial S3D plain door with mount.plate. H400xW300xD200 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D4320P

主要信息

产品系列	特殊
产品名称	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
类别	Compact enclosure
额定高度	400 mm
额定宽度	300 mm
额定深度	200 mm
Door type	纯色
安装板描述	普通
密封盘类型	Standard
安装附件类型	Wall-mounting
设备组成	1 机身 1 安装底板 1 door with lock 1 电缆盖板

补充信息

Body type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Single piece body
柜门数量	前面: 1
开启角度	Reversible (120 °)
锁型号	3 mm double-bar lock
可访问性操作	前端
Removable parts	Door by hinges Cable gland plate 通过螺钉固定 Mounting plate by fixing element
材料	壳体: 冷轧钢板 安装底板: 镀锌钢
表明光洁度	壳体: 环氧聚酯粉末
颜色	壳体: 灰色 (RAL 7035)
标准	IEC 62208

产品认证	BV UL DNV cUL GL LR
产品净重	6.9 kg

环境

NEMA防护等级	NEMA 4X/13
IK 保护等级	IK10 符合 IEC 62262
IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	7.124 kg
包装1高度	24.5 cm
包装1宽度	32 cm
包装1长度	41 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------