

## CARACTERISTIQUES

- Utilisé pour le levage ou pour la fixation de charges ou d'usines
- Broche à vis
- Cette manille à chaîne s'occupe bien des conditions météorologiques différentes
- Pente de câble métallique

## Manilles RS Pro

RS code commande : 674-055



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

La facilité d'utilisation des manilles, également appelée gyve, atteint des centaines d'années. Les manilles ont fait leur réputation de structure simple mais solide, fournissant la méthode la plus économique pour fixer l'Anchor avec une chaîne. Le but principal est de soulever des objets et équipements lourds.

### Caractéristiques

Type de manille	Manille en D.
Type de broche	Broche à vis
Charge de travail sûre	2.5t
Matériau	Acier inoxydable
Finition	Galvanisé
Application	Élingues de câble métallique, charges de levage modérées à lourdes, gréage de grue industrielle à bord de grands navires, couramment utilisées dans les équipements de sécurité personnelle, y compris les harnais d'escalade et d'alpinisme

### Spécifications mécaniques

Diamètre de la manille	3/4in
Largeur de mâchoire	28mm
Diamètre de broche	20mm

### Spécifications de l'environnement de

Homologué pour une utilisation à	-40 à 204 °C.
----------------------------------	---------------

### Homologations

Normes Met	BS 3032:1958
------------	--------------

