

Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

Product ID: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación periférica, el conmutador KVM ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

Features

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Diseño compacto
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)	Conectores del Host	2 - USB Mini B (5 pines) Hembra 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Ancho del Producto	3.8 in [96 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	4 ft [1.2 m]
	Peso del Producto	3.3 oz [94 g]
	Profundidad del Producto	2.4 in [60 mm]
	Tipo de Gabinete	Plástico

Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	22.7 oz [642 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos 2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm) 2 - 4 pies Cable KVM VGA USB 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.