



INFORMATIONS PRODUIT

Capacitance entre contacts :	$\leq 4 \text{ pF}$
Résistance contact :	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rigidité diélectrique :	1,5 kVdc
Résistance d'isolement :	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Courant nominal par contact :	16A
Tension nominale :	$< 50 \text{ V}$
Diamètre ext. câble admissible :	3.50 - 8.00 mm
Force d'insertion :	$\leq 20 \text{ N}$
Force d'arrachement :	$\leq 20 \text{ N}$
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Section câble max. :	2,50 mm ²
Jauge câble max. :	14 AWG
Câblage :	Contacts à souder
Mode de verrouillage :	Locket de verrouillage Polyuréthane
Manchon :	
Revêtement Contact :	2 μm Ag
Contact :	Brass (CuZn39Pb3)
Insert :	Polyamide
Verrouillage :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Nickel

Indice d'inflammabilité :	UL 94 HB
Conformité aux normes :	IEC 61076-2-103
Classe de protection :	IP 40
Soudabilité :	Conforme à la norme IEC 68-2-20
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Références

		
NC3FXX	Fiche XLR 3 pts femelle – contact argent – corps nickel	1 unité
NC3FXXD	Fiches XLR 3 pts femelle - Démontées	Boite de 100 u