

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013

INFORMATION	Värde	Enhet	
1. Leverantörens namn eller varumärke	IIYAMA CORPORATION		
2. Modellbeteckning	TF1215MC-B1		
3. Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	F		
4. Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)	11,0	W	
5. Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)	e.t.		
6. Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)	e.t.	W	
7. Effektbehov i frånläge	0,3	W	
8. Effektbehov i standbyläge	0,6	W	
9. Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge	e.t.	W	
10. Kategori av elektronisk bildskärm	Datorskärm		
11. Höjd-breddförhållande	4 : 3		
12. Skärmupplösning (pixlar)	1 024 x 768	pixlar	
13. Skärmdiagonal	30,7	cm	
14. Skärmdiagonal	12	tum	
15. Synlig bildskärmsarea	453,0	cm ²	
16. Bildskärmsteknik	LED LCD		
17. Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	Nej		
18. Sensor för taligenkänning tillgänglig	Nej		
19. Närvarosensor tillgänglig	Nej		
20. Bilduppdateringsfrekvens	60	Hz	
21. Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.):	01 03 2032		
22. Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)	01 03 2031		
23. Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)	01 03 2031		
24. Typ av strömförsörjning (nätaggregat):	Externt		
i Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	-	
	Ingående spänning	-	V
	Utgående spänning	-	V
ii Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	-	
	Krav på utgående spänning	-	V
	Krav på utgående strömstyrka	-	A
	Krav på strömmens frekvens	-	Hz