

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	M12, 5 broches (broche de terre incluse) connecteur femelle droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	5 X 0,34 Mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	<= 5000 μΩ
Résistance d'isolement	>= 1 GΩ
Poids	0.115 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0649 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
