

Flexibles de liaison - Raccordements mâles tournants



Filetage mâle BSPT

R 1

Long. (m)

1,5

Rayon de courbure (à 20°C)(mm)

300

Pression max d'utilisation (bar)

80

Température (°C)

-40 à +110

Matière

Caoutchouc avec tresse métallique

Point fort

Résistance huiles, abrasion, ozone

Equipé de

Raccord tournant

Description

Référence	Filetage mâle BSPT	Long. (m)	Rayon de courbure (à 20°C)(mm)	Pression max d'utilisation (bar)	Température (°C)
LEM 17	R 3/8	1,5	130	180	-40 à +110
LEM 21	R 1/2	1,5	180	160	-40 à +110
LEM 27	R 3/4	1,5	240	105	-40 à +110

Référence	Filetage mâle BSPT	Long. (m)	Rayon de courbure (à 20°C)(mm)	Pressionmax d'utilisation (bar)	Température (°C)
LEM 34	R 1	1,5	300	80	-40 à +110
LEM 42	R 1 1/4	2,2	420	63	-40 à +110
LEM 49	R 1 1/2	2,5	500	50	-40 à +110
LEM 60	R 2	2	630	80	-40 à +110