

ALPHA

8370UAD200P63 red

EAN 4031582490190

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	46 mm
Dimension de platine	135 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	52 mm
Diamètre d'encombrement	304 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	152 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	800 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●