

Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 225 1760
规格	Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
浩亨电子目录	https://harting.com/09452251760

标识

类别	连接器
系列	RJ45 混合
原件	面板安装
规格	直式
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	12
数据插针	8
电源针数	4

技术参数

导体截面积	1.5 mm ² Power
导体截面积	AWG 12 Power
额定电流	1.76 A
额定电压	50 V AC 60 V DC
额定电流 (电源)	16 A
额定电压 (电源)	48 V DC
传输特性	Cat. 6 _A E _A 级, 到 500 MHz



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	40 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140162006
eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0 39121408
