

## M12 Push Pull adapter, assembly



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 03 381 2403
规格	M12 Push Pull adapter, assembly
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/21033812403">https://harting.com/21033812403</a>

### 标识

类别	附件
系列	圆形连接器 M12
标识	PushPull
连接器1	M12 D编码 母头 4 针
附件种类	适配器

### 版本

公母类型	公头
编码	D编码
锁定类型	PushPull

### 技术参数

额定电流	4 A
额定电压	48 V AC 60 V DC
传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP65 / IP67 插配状态

## 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	黄铜
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	IEC 61076-2-101
----	-----------------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	13 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140236660
eCl@ss	27440292 连接器组件 ( 附件 )
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400