







Les soufflettes en polymère Legris assurent un nettoyage, un séchage et un refroidissement efficaces par air comprimé. La gamme Premium, disponible en trois variantes, cible les environnements industriels exigeants et offre une grande modularité.


SOUFFLETTES PREMIUM

Caractéristiques techniques

-  **Fluides :** air comprimé
-  **Pression de service :** 0 à 10 bar
-  **Température de fonctionnement :** -20 à +80°C
-  **Règlementations :** RoHS, REACH, PED, OSHA

Les performances dépendent du fluide, du matériau et du tube utilisé.

Matériaux constitutants




Avantages

- Conception en **polymère technique renforcé** pour une meilleure **résistance mécanique** éprouvée pour des utilisations sévères et répétitives.
- **Certification OSHA** pour répondre aux exigences de sécurité de pression et de bruit.
- **Conception ergonomique** de la manette pour un **contrôle progressif et précis du débit**.
- **Plusieurs embouts proposés** pour des configurations flexibles.

VERSION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les soufflettes Économie d'énergie bénéficient de tous les avantages des soufflettes Premium avec en plus un réducteur de débit intégré pour limiter la consommation d'air.

Matériaux constitutants




VERSION SÉCURITÉ

Avantages

Les soufflettes Sécurité reprennent toutes les qualités des modèles Premium tout en y ajoutant des fonctionnalités spécifiques :

- **Sécurité dynamique** : l'embout fixe permet une chute rapide de pression en cas de contact direct avec un obstacle, assurant la sécurité de l'utilisateur. Inversement, dès que la buse est retirée de l'obstacle, la pression remonte automatiquement.
- **Certification OSHA** pour répondre aux exigences de sécurité de pression et de bruit ainsi qu'un modèle **certifié SUVA**, équipé d'un réducteur de pression pour limiter la pression de sortie, exigée par la norme.

Matériaux constitutants



Fonctionnement de l'embout de sécurité




VERSION STANDARD

Avantages

La gamme AK13, prête à l'emploi, propose une solution fiable et économique pour les environnements standards :

- Soufflette prééquipée d'un **embout fixe en aluminium** pour une utilisation standard
- **Modèle léger** (80g) pour diminuer la fatigue des opérateurs

Matériaux constitutants



Produits associés

Embouts de coupleurs



page 118

Réducteur de pression DRV



page 86