

CARATTERISTICHE

- Alta qualità
- Adatto per una moltitudine di usi
- Facile da filettare
- Colori nero e naturale disponibili in una gamma di misure
- Autoestinguento a norma UL94V-2
- Nylon 6.6 omologato UL

Fascetta per cavi in nylon nero RS PRO, 100mm x 2,5

Codice RS: 233-455



un prezzo eccezionale.

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

DESCRIZIONE del

Fascette per cavi in nylon non sganciabili RS PRO. Il loro scopo principale è quello di facilitare le installazioni pulite tenendo i cavi insieme o in una posizione specifica. Tuttavia, hanno vari altri usi, come appendere o conservare le parti pronte per la verniciatura. Le fascette per cavi in nylon non sganciabili RS PRO sono realizzate in nylon, sono facili da usare e sono un articolo essenziale per qualsiasi cassetta degli attrezzi.

Specifiche generali

Tipo	Non riapribile
Colore	Nero
Materiale	Nylon 66
Applicazione	Raggruppamento di fili adatto per l'uso in applicazioni di manutenzione elettrica ed elettronica, manutenzione, meccaniche e automobilistiche
Temperatura di esercizio minima	-40°C
Temperatura di esercizio massima	85 °C.
Comportamento al fuoco	Autoestinguente
Quantità	100

Specifiche meccaniche

Lunghezza	100mm
Larghezza	2,5mm
Resistenza alla trazione	78,4N
Massima potenza del bundle	22mm

Omologazioni

Standard soddisfatti	UL 94V-2
-----------------------------	----------

