


Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE 1200 V4A



1 bride de fixation pour pièce de centrage

Application

Version	inox (1.4404 / 316L), pour capteurs de niveau, LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression	-1000 mbar	-0,1 MPa

Données mécaniques

Poids [g]	673,4	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage	
Raccord process	taroudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L [mm]	1200	

Accessoires

Fourniture	Joint d'étanchéité: 1
------------	-----------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------