

BST 2,5 - 组覆盖标识

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061282>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

操作轴盖，5位，用于宽5.2 mm的弹簧连接器



优势

- 可在纵向与横向上进行隔离
- 这样可以防止接线点被意外操作
- 警告标记卡接在相应端子的螺钉和操作杆中
- 警告标识和警告盖板用于覆盖和区分电源端子

商业数据

订货号	3061282
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
GTIN	4046356522595
单件重量（含包装）	0.308 g
单件重量（不含包装）	0.308 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	盖板
位数	5

尺寸

宽度	5.15 mm
高度	4.3 mm
深度	1 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

BST 2,5 - 组覆盖标识



3061282

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061282>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BST 2,5 - 组覆盖标识

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061282>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn