





KSO12-PP

Douille à billes

Douille à billes KSO..-PP, série lourde, version ouverte, avec étanchéité par racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique

KS12
KSO12KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Votre alternative produit actuelle

Size code	12	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F_W	12 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	22 mm	Diamètre extérieur
L	32 mm	Longueur
C_max	900 N	Capacité de charge dyn.
C_0 max	1.100 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	0,014 kg	Poids

Cotes de montage

B_2	7,6 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
N_1	3 mm	
N_4	3 mm	
α	78 °	Angle d'ouverture du secteur

6 Nombre de rangées de billes



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

10.11.2025, 03:10:02 UTC

SCHAEFFLER

