



## Manipuleringssikre etiketter, for termoskriver

### • Materiale 1203 (sølvfarget)

Disse etikettene er spesielt godt egnet for permanent merking av IT- og produksjonsutstyr, sikkerhets- og garantimerking av komponenter, navn og typeskilt.

Ved bruk av strekkoder, grafikk eller unik nummerering gir de utmerkede identifikasjonsmuligheter.

Kan benyttes i nesten alle områder, i installasjon, offshore, data- og elektronikkapplikasjoner.

### Egenskaper og fordeler

- Berøringsikre etiketter, spor etterlates dersom etiketten forsøkes fjernet.
- Merk gjenstander sikkert og raskt.
- Skriv ut etiketter tekst, grafikk, strekkoder, kundereferanser etc.
- Utmerket utskriftskvalitet ved bruk av folie TT822OUT
- Benytt skriver TT4000+ eller TT430 for best resultat
- Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro




Originalitetsbeskyttelse.

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>             | Type 1203, Polyester (PET), sølv matt (SR), berøringsikker                                                                               |
| <b>Driftstemperatur</b>      | -40°C til +120°C                                                                                                                         |
| <b>Herdetemperatur</b>       | fra +7°C                                                                                                                                 |
| <b>Lim</b>                   | Akryl                                                                                                                                    |
| <b>Limtykkelse (TA) nom.</b> | 53 µm                                                                                                                                    |
| <b>Kjemiske egenskaper</b>   | Utmerket motstandsdyktighet mot vann, alkohol, de fleste oljer, fett, brennstoff, væsker og løsemidler, svake syrer, salter og alkalier. |
| <b>Anbefalt folie-type</b>   | TT822OUT                                                                                                                                 |
| <b>Sertifiseringer</b>       | CSA, UL-godkjent                                                                                                                         |

HF ✓

RoHS ✓



| TYPE             | Bredde (W) | Høyde (H) | Bredde (W2) | Etiketter pr. rad | Pakn.  | Farge     | Art.nr.   |
|------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| TAG71TD6-1203-SR | 12,7       | 11,1      | 101,6       | 6                 | 15.000 | Sølv (SR) | 596-71120 |
| TAG13TD4-1203-SR | 19,1       | 6,4       | 101,6       | 4                 | 10.000 | Sølv (SR) | 596-31203 |
| TAG16TD3-1203-SR | 22,9       | 6,4       | 80,0        | 3                 | 10.000 | Sølv (SR) | 596-61203 |
| TAG34TD3-1203-SR | 25,4       | 9,5       | 85,1        | 3                 | 7.500  | Sølv (SR) | 596-41203 |
| TAG15TD3-1203-SR | 25,4       | 12,7      | 85,1        | 3                 | 7.500  | Sølv (SR) | 596-51203 |
| TAG31TD3-1203-SR | 25,4       | 19,1      | 85,1        | 3                 | 5.000  | Sølv (SR) | 596-11203 |
| TAG35TD3-1203-SR | 31,8       | 9,5       | 101,6       | 3                 | 7.500  | Sølv (SR) | 596-35120 |
| TAG27TD2-1203-SR | 38,1       | 19,1      | 85,1        | 2                 | 2.500  | Sølv (SR) | 596-71203 |
| TAG67TD2-1203-SR | 38,1       | 31,8      | 85,1        | 2                 | 1.000  | Sølv (SR) | 596-67120 |
| TAG69TD2-1203-SR | 40,6       | 22,9      | 89,0        | 2                 | 2.500  | Sølv (SR) | 596-69120 |
| TAG77TD1-1203-SR | 50,8       | 22,9      | 55,0        | 1                 | 2.000  | Sølv (SR) | 596-77120 |
| TAG73TD1-1203-SR | 50,8       | 25,4      | 55,0        | 1                 | 2.000  | Sølv (SR) | 596-73120 |
| TAG66TD1-1203-SR | 50,8       | 36,5      | 56,8        | 1                 | 1.000  | Sølv (SR) | 596-66120 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.




For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



## Manipuleringssikre etiketter, for termoskriver

- Materiale 1203 (sølvfarget)



| TYPE                    | Bredde (W) | Høyde (H) | Bredde (W2) | Etiketter pr. rad | Pakn. | Farge     | Art.nr.   |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>TAG68TD1-1203-SR</b> | 63,5       | 25,4      | 69,0        | 1                 | 2.000 | Sølv (SR) | 596-68120 |
| <b>TAG63TD1-1203-SR</b> | 63,5       | 38,1      | 70,0        | 1                 | 1.000 | Sølv (SR) | 596-63120 |
| <b>TAG76TD1-1203-SR</b> | 63,5       | 50,8      | 70,0        | 1                 | 500   | Sølv (SR) | 596-76120 |
| <b>TAG72TD1-1203-SR</b> | 69,9       | 31,8      | 76,0        | 1                 | 1.000 | Sølv (SR) | 596-72120 |
| <b>TAG65TD1-1203-SR</b> | 76,2       | 36,5      | 82,0        | 1                 | 1.000 | Sølv (SR) | 596-65120 |
| <b>TAG62TD1-1203-SR</b> | 76,2       | 50,8      | 82,0        | 1                 | 500   | Sølv (SR) | 596-21203 |
| <b>TAG64TD1-1203-SR</b> | 88,9       | 36,5      | 95,0        | 1                 | 1.000 | Sølv (SR) | 596-64120 |
| <b>TAG98TD1-1203-SR</b> | 101,0      | 160,0     | 105,0       | 1                 | 250   | Sølv (SR) | 596-98120 |
| <b>TAG97TD1-1203-SR</b> | 101,6      | 74,0      | 106,0       | 1                 | 500   | Sølv (SR) | 596-97120 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.