

Casques forestiers EVOGuard®M

EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape / AKE24E-200-800



DESCRIPTION

Le serre-tête et le casque EVOGuard®M Forestry sont des solutions innovantes pour protéger le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

OPTIONS

Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%)
(AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)

Casque forestier EVOGuard®M2 (VLT 70%)
(AKE24A-400-800)

NORMES


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Peak Norme		Impact Resistance 50 Joules
	Lateral Deformation Oui		Molten Metal Oui
	Maximum Temperature +50°C		Minimum Temperature -40°C
	ABS Shell Oui		Textile Harnais
	Depth Adjustment Harnais 3D		Wheel Ratchet Oui
	Ventilation Non		Reflective Option Monté
	Integrated Eyewear Monté		ID card holder Facultatif
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Facultatif		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Monté
	Mounting Casque		SNR 31 dB
	Cup Material ABS		Adjustable Oui
	Hygiene Kit d'hygiène		Manufacturer's Trademark Dague JSP
	Low Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 45 m/s ° Maximum protection for glasses F		Visible Light Transmittance (VLT) 80%
	Visor Length 18cm		Material Cadre en ABS et visière en maille d'acier inoxydable tissée
	BSI Kitemark Oui		Recyclable Oui
	JSPCheck Oui		Product Weight 809g

CARACTÉRISTIQUES



Gamme d'écrans

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



Protection à deux niveaux

Le casque forestier EVOGuard@M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOSpec@. Conforme à l'EN166.1.F. l'EVOSpec@ est disponible en deux



Équilibré & sûr

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.



Compatibilité

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force@8 avec PressToCheck™, les masques jetables Springfit™ et la gamme de



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Mar 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



versions, incolore ou fumée.



Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.

LOGO

☒ Frontal

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Mar 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

