

# Orthomat®

Le combattant de fatigue d'origine

Notre recherche et les connaissances dans le domaine du «soulagement de la fatigue» pour les professions debout continue à conduire le développement de notre gamme Orthomat®. COBA Europe est considérée comme le leader du tapis antifatique, offrant un choix inégalé de produits. Notre gamme Orthomat® a été spécialement conçue pour réduire l'apparition de la fatigue causée par la station debout prolongée. Ce tapis durable, mais très confortable, est fabriqué à 100% de mousse PVC cellules fermées, offrant le bon équilibre de rembourrage et de soutien aux pieds, tout en encourageant la circulation saine. Parcourez notre vaste sélection de produits Orthomat® pour trouver le tapis antifatique idéal pour votre environnement. Notre équipe des ventes sera toujours heureuse de vous conseiller sur le produit le plus adapté.




## Spécifications techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Matériel:</b>   | PVC Vierge Cellules fermées (mousse)  |
| <b>Fini de Surface:</b>  | Caillou   |
| <b>Hauteur du Produit:</b>   | 9mm   |
| <b>Longueur de Rouleau:</b>  | 18.3m   |
| <b>Dimension de la Bordure de Sécurité:</b>                              | 100mm   |
| <b>Température Opérationnelle:</b>                                       | 0 ° C à + 60 ° C  |
| <b>Résistance à l'Environnement:</b>                                     | Adapté aux environnements intérieurs secs   |
| <b>Applications Typiques:</b>  | Lignes de production, zones de rassemblement, stations de conditionnement, établis. |
| <b>Méthode d'Installation:</b>   | Pose libre  |
| <b>Méthode de Nettoyage:</b>   | Brosser / Laver la surface supérieure   |
| <b>Performance du Produit:</b>   | Conforme au Test de Résistance à la Glissade EN 13552 (Catégorie R10).              |
| <b>Ininflammabilité:</b>   | Feu testé selon DIN 54332 (B2) partie de la norme DIN 4102.                         |
| <b>Pays d'Origine:</b>   | Chine   |
| <b>Garantie:</b>   | 1 ans de garantie lorsqu'il est utilisé dans un environnement sec                   |
| <b>Recommandation d'Adhésif Permanent:</b>                               | F44   |
| <b>Recommandation Adhésif Libre:</b>                                     | F41   |
| <b>Recommandation Adhésif pour les Zones Ultras Résistante/ Humides:</b> | F74, F81, F84   |

### Orthomat® Standard



Noir



Gris



Noir/Jaune

| Dimensions             | Noir      | Gris      | Noir/Jaune | Poids    |
|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 0,6 m x 0,9 m          | AF010001  | AF060001  | AF010701   | 1,31 kg  |
| 0,9 m x 1,5 m          | AF010002  | AF060002  | AF010702   | 3,27 kg  |
| 0,9 m x 18,3 m         | AF010003  | AF060003  | AF010703   | 40,00 kg |
| 0,9 m x mètre linéaire | AF010003C | AF060003C | AF010703C  | 1,60 kg  |
| 1,2 m x 18 m           | AF010005  | -         | AF010706   | 58,55 kg |
| 1,2 m x mètre linéaire | AF010005C | -         | AF010706C  | 2,10 kg  |