


NKIB5902-XL

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIB, butée à double effet

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
D	28 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C _r	12.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	13.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	2.900 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	4.200 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	2.470 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	191 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	21.600 1/min	vitesse limite
n _{gr}	17.000 1/min	Vitesse de base
≈m	50,89 g	Poids

Dimensions

F	20 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	18 mm	Largeur, bague extérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement