

# 产品参数表

规格



## 3层灯柱,24V常亮,底座安装

XVGB3H

### 主要信息

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 产品系列     | Harmony XVG                                    |
| 产品类型     | 完整预接线的一体式塔灯                                    |
| 指示装置类型   | 3 发光单元                                         |
| 材料       | PC (UL94 V-2): 球体<br>ABS (UL94HB): 管体<br>铝: 管子 |
| 安装直径     | 60 mm                                          |
| 组件名称     | XVG                                            |
| 安装方式     | 管安装,带有固定板                                      |
| 灯源       | LED灯泡 恒定 红色<br>LED灯泡 恒定 绿色<br>LED灯泡 恒定 琥珀色LED  |
| 发光单元颜色   | 红色/橙色/绿色                                       |
| 指示灯柱底座单元 | 无蜂鸣器的底座                                        |

### 补充信息

|                      |            |
|----------------------|------------|
| rated supply voltage | 24 V 交流/直流 |
| 电缆线径                 | 0.33 mm²   |
| 固态输出类型               | PNP和NPN    |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp]      | 0.5 kV     |
| 电流消耗                 | 109 mA     |
| 功耗 W                 | 3.1 W      |
| 基本频率                 | 2.64 kHz   |
| 净重                   | 0.36 kg    |

### 环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 产品认证   | CE<br>EAC   |
| 贮存环境温度 | -35...70 °C |
| 运行温度   | -10...50 °C |
| IP 等级  | IP53        |

### 包装单位

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8.3 cm   |
| Package 1 Width              | 14.1 cm  |
| Package 1 Length             | 56.5 cm  |
| Package 1 Weight             | 561.0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S04      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 40 cm    |
| Package 2 Length             | 60 cm    |
| Package 2 Weight             | 3.715 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 30       |
| Package 3 Height             | 72 cm    |
| Package 3 Width              | 60 cm    |
| Package 3 Length             | 80 cm    |
| Package 3 Weight             | 29 kg    |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

| 环境足迹             |                        |
|------------------|------------------------|
| 碳足迹 (kg CO2 eq.) | 38                     |
| 环境披露             | <a href="#">产品环境文件</a> |

Use Better


| 材料和包装    |                            |
|----------|----------------------------|
| 回收纸板包装   | 否                          |
| 无塑料包装    | 否                          |
| 欧盟RoHS指令 | 主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）     |
| REACH法规  | <a href="#">REACH 声明</a>   |
| 中国RoHS法规 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a> |

Use Again

| 重新包装和再制造 |                            |
|----------|----------------------------|
| 循环配置文件   | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a> |
| 回收       | No                         |

尺寸图


尺寸



安装和间隙

安装

Ø54 毫米/2.13 英寸 ( 标准 )




(1) 厚度 + 10 毫米/0.39 英寸

(2) 带凸缘的六角螺母

接线


接线



- (1) “开启”状态，用于灯光和/或持续声音应用。
- (2) 熔断器 ( 额定电流：0.5 A )
- RD： 红色
- YE： 黄色
- GR： 绿色
- 或者： 橙色
- BK： 黑色

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

---





