

DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 182 5230
规格	DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
浩亨电子目录	https://harting.com/09691825230

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	同轴插针
插针端子介绍	直式 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
特点	工具设置：5 对应 AWG 24 和 AWG 26，4 对应 AWG 28，3 对应 AWG 30 外套管：在工具B穴位中压接

版本

接线方式	压接针
接线方式	压接/压接接线
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

额定电流	≤2 A
绝缘阻抗	>10 ⁹ Ω
接触电阻	2.7 mΩ 用于内插针模具 2.7 mΩ 用于外套管
电阻抗	75 Ω
剥线长度	3 mm 用于内插针模具 5 mm 屏蔽 9 mm 电缆外被
极限温度	-55 ... +135 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插入力	≤7 N
拔出力	≤7 N
性能等级	NM 30 (S4) 1
插拔次数	≥500
测试电压U _{r.m.s.}	0.75 kV @ 50 Hz
频率	0 ... 2 GHz

材料特性

材料 (插针)	铜合金 PBFE / PBTP / PI
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
层厚度	≥0.76 µm
层厚度	≥30 µinch
材料 (锁扣)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	20
净重	1 g
原产国	捷克
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140097018
ETIM	EC000796



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
--------	--------------------