

特点

- precision 品牌不锈钢垫片库存是全冷轧、深灰色 1008-1010
- 罗克韦尔硬度：最小厚度 <.69 英寸
RB90 >.0.70 英寸厚
RB84 最小
- 符合三军情报局 - 1008/三军 情报局 /1010 标准

RS Pro - 绿色

RS 号： 518-867



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列钢垫片、厚度各异、可满足所有要求。这些钢垫片具有材料类型、尺寸、厚度和印在表面上的跟踪批号、以便快速、方便地识别。

此系列的钢垫片包括以下尺寸：

- [519-034](#) - 100in x 6in x 0.025 mm
- [518-756](#) - 100in x 6in x 0.203 毫米
- [518-750](#) - 100in x 6in x 0.254 mm
- [518-902](#) - 100in x 6in x 0.787 mm
- [518-891](#) - 钢垫片套件、12 件、0.001 in. 至 0.015 in.
- [518-918](#) - 2.5 m x 150 mm x 0.1 mm
- [518-879](#) - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm
- [518-841](#) - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm
- [518-863](#) - 2.5 m x 150 mm x 0.5 mm
- [518-867](#) - 垫片套件、钢、10 件、0.05 mm 至 0.80 mm

一般规格

材料	钢
页数	10
颜色	绿色
应用	机械、工具和模具安装、机器维修和维护、安装电动机泵和其他机械、原型工作、提供平整表面、填充间隙、减少两个物体之间的间隙、不锈钢垫片原料特别适用于制作弹簧夹、固定器和垫圈

机械规格

厚度	0.05 → 0.8mm
长度	300mm
宽度	150mm
洛氏硬度	厚度 <069 英寸 RB90 最小值: >.070 英寸厚 RB84 最小值。
终极拉伸强度	185000psi.min
重量	0.092kg

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------



RS Code	Thickness	Size
	Steel Shim Metric	Width x Length
518-895	0.05mm	150mm x 2.5m
518-918	0.10mm	150mm x 2.5m
518-908	0.15mm	150mm x 2.5m
518-879	0.20mm	150mm x 2.5m
518-841	0.25mm	150mm x 2.5m
518-845	0.30mm	150mm x 2.5m
518-835	0.40mm	150mm x 2.5m
518-863	0.50mm	150mm x 2.5m
519-103	0.65mm	150mm x 2.5m
519-135	0.80mm	150mm x 2.5m
	Steel Shim Inch	Width x Length
519-034	0.001"	6" X 100"
Not Stocked	0.0015"	6" X 100"
519-131	0.002"	6" X 100"
519-078	0.003"	6" X 100"
Not Stocked	0.004"	6" X 100"
518-930	0.005"	6" X 100"
Not Stocked	0.006"	6" X 100"
Not Stocked	0.007"	6" X 100"
518-756	0.008"	6" X 100"
518-750	0.010"	6" X 100"
518-813	0.012"	6" X 100"
518-740	0.015"	6" X 100"
518-744	0.020"	6" X 100"
518-823	0.025"	6" X 100"
518-902	0.031"	6" X 100"
518-867	Steel Assortment Pack Metric: Sheets 150mm x 300mm	10 piece 0.05mm to 0.80mm
518-891	Steel Assortment Pack Inch: 6" x 12"	12 piece 0.001" to 0.015"